



SPK806

SPD IT 2P per reti industriali bus

Proprietà tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su Guida DIN

Normative

Classe di requisiti IEC61643 C1, C2, C3, D1

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA 0 - 12 V

Tensione massima continuativa U_c secondo IEC61643-1 15 V

Livello di protezione della tensione U_p in accordo con la norma IEC61643-1 0,08 kV

Corrente

Corrente di scarica nominale I_n 8 - 20 μs C2 IEC61643 5 kA

Scarico massimo (I_{max}) L-N(PEN)/ N-PE 10 kA

Serie

Altezza 105,80 mm

Larghezza 6,20 mm

Profondità 83,5 mm

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -40 - 85 °C

Equipaggiamento

Con contatto per gestione da remoto Sì

Connessione

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili 0,2 - 2,5 mm²

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi 0,2 - 4,0 mm²