



SPK900

SPD RJ45 per reti Ethernet and VoIP

Proprietà tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su Guida DIN

Normative

Classe di requisiti IEC 61643 C1, C2, C3, D1, B2

Condizioni di impiego

Tensione operativa continua U_c secondo IEC 61643-1 3,30 V

Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-1 0,10 kV

Corrente

Corrente di scarica nominale I_n 8 - 20 μ s C2 IEC 61643 0,91 kA

Scarico massimo (I_{max}) L-N(PEN)/ N-PE 10 kA

Serie

Altezza 102 mm

Larghezza 25 mm

Profondità 63,5 mm

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -40 - 70 °C

Equipaggiamento

Con contatto per gestione da remoto No