



SPK900

## SPD RJ45 per reti Ethernet and VoIP

### Proprietà tecniche

#### Installazione, montaggio

Montaggio su Guida DIN

#### Normative

Classe di requisiti IEC61643 C1, C2, C3, D1, B2

#### Condizioni di impiego

Tensione massima continuativa  $U_c$  secondo IEC61643-1 3,30 V

Livello di protezione della tensione  $U_p$  in accordo con la norma IEC61643-1 0,10 kV

#### Corrente

Corrente di scarica nominale  $I_n$  8 - 20  $\mu s$  C2 IEC61643 0,91 kA

Scarico massimo ( $I_{max}$ ) L-N(PEN)/ N-PE 10 kA

#### Serie

Altezza 102 mm

Larghezza 25 mm

Profondità 63,5 mm

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -40 - 70 °C

#### Equipaggiamento

Con contatto per gestione da remoto No