



SPN008N

Cartuccia Di Neutro Per SPN208D-408D

Proprietà tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
--------------------------------	-------------

Tensione massima continuativa U _c secondo IEC61643-1	255 V
---	-------

Livello di protezione della tensione U _p in accordo con la norma IEC61643-1	1,50 kV
--	---------

Corrente

Corrente di scarica nominale I _n 8 - 20 μs L-N(PEN)/N-PE IEC61643	20 kA
--	-------

Scarico massimo (I _{max}) L-N(PEN)/ N-PE	40 kA
--	-------

Serie

Larghezza	0
-----------	---

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-40 - 55 °C
-------------------------	-------------

Normative

Classe di requisiti IEC61643	T2
------------------------------	----

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------