



SPN040N

**Cartuccia Di Ricambio Di Neutro 40 Ka 255 V Per Spd Codici Spnx40D-R Spnx15D-R**

**Proprietà tecniche**

**Numero di moduli**

Numero di moduli	1
------------------	---

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
--------------------------------	-------------

Tensione operativa continua U <sub>c</sub> secondo IEC 61643-1	255 V
--	-------

Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-1	1,50 kV
---	---------

Livello di protezione dalla tensione U <sub>p</sub> L-PE/N-PE secondo IEC 61643-11	1,5 kV
--	--------

**Corrente**

Corrente di scarica nominale I <sub>n</sub> 8 - 20 μs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	20 kA
---	-------

Scarico massimo (I <sub>max</sub> ) L-N(PEN)/ N-PE	40 kA
--	-------

**Serie**

Altezza	45 mm
---------	-------

Larghezza	18 mm
-----------	-------

Profondità	45 mm
------------	-------

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-40 - 55 °C
-------------------------	-------------

**Normative**

Classe di requisiti IEC 61643	T2
-------------------------------	----

**Frequenza**

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------