



SPN040R

Cartuccia Di Ricambio Di Fase 40 Ka 275 V Per Spd Codici Spnx40R

Proprietà tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
--------------------------------	-------------

Tensione operativa continua Uc secondo IEC 61643-1	275 V
--	-------

Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-1	1,20 kV
---	---------

Corrente

Corrente di scarica nominale In 8 - 20 μ s L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	15 kA
--	-------

Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	40 kA
---------------------------------------	-------

Serie

Altezza	45 mm
---------	-------

Larghezza	18 mm
-----------	-------

Profondità	45 mm
------------	-------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-40 - 55 °C
-------------------------	-------------

Normative

Classe di requisiti IEC 61643	T2
-------------------------------	----

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------