



SPN040R

## Cartuccia Di Ricambio Di Fase 40 Ka 275 V Per Spd Codici Spnx40R

### Proprietà tecniche

#### Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
--------------------------------	-------------

Tensione massima continuativa Uc secondo IEC61643-1	275 V
-----------------------------------------------------	-------

Livello di protezione della tensione Up in accordo con la norma IEC61643-1	1,20 kV
----------------------------------------------------------------------------	---------

#### Corrente

Corrente di scarica nominale In 8 - 20 $\mu$ s L-N(PEN)/N-PE IEC61643	15 kA
-----------------------------------------------------------------------	-------

Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	40 kA
---------------------------------------	-------

#### Serie

Altezza	45 mm
---------	-------

Larghezza	18 mm
-----------	-------

Profondità	45 mm
------------	-------

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-40 - 55 °C
-------------------------	-------------

#### Normative

Classe di requisiti IEC61643	T2
------------------------------	----

#### Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------