



SPN065N

### Cartuccia Di Ricambio Di Neutro 65 Ka 255 V Per Spd Codici Spnx65R

#### Proprietà tecniche

##### Numero di moduli

Numero di moduli 1

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA 230 - 230 V

Tensione massima continuativa U<sub>c</sub> secondo IEC61643-1 255 V

Livello di protezione della tensione U<sub>p</sub> in accordo con la norma IEC61643-1 1,50 kV

##### Corrente

Corrente di scarica nominale I<sub>n</sub> 8 - 20 μs L-N(PEN)/N-PE IEC61643 40 kA

Scarico massimo (I<sub>max</sub>) L-N(PEN)/ N-PE 65 kA

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -40 - 55 °C

##### Normative

Classe di requisiti IEC61643 T2

##### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz