



Cartuccia Di Ricambio Di Neutro 65 Ka 255 V Per Spd Codici Spnx65R

Proprietà tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli 2

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA 230 - 230 V

Tensione massima continuativa U_c secondo IEC61643-1 255 V

Livello di protezione della tensione U_p in accordo con la norma IEC61643-1 1,50 kV

Livello di protezione UP L-PE /N-Pe secondo IEC 61643-11 1,5 kV

Corrente

Corrente di scarica nominale I_n 8 - 20 μ s L-N(PEN)/N-PE IEC61643 40 kA

Scarico massimo (I_{max}) L-N(PEN)/ N-PE 65 kA

Serie

Altezza 18 mm

Larghezza 45 mm

Profondità 45 mm

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -40 - 55 °C

Sistema di alimentazione

Tipo di rete TN, TT

Normative

Classe di requisiti IEC61643 T2

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale 5 - 5 Nm

SPN065N