



SRG30005

TRASF. DI CORRENTE 3000-5 A BG 1254 CL 1

Proprietà tecniche

Attributi di identificazione specifici per la protezione

Tipo di filtro prodotto	Trasformatore di corrente plug-in
-------------------------	-----------------------------------

Funzioni

Classe di precisione	1
----------------------	---

Potenza

Potenza	15 VA
Potenza dissipata totale	16 W

Serie

Diametro di apertura	98 mm
Altezza	198 mm
Larghezza	160 mm
Profondità	40 mm
Altezza di apertura	98 mm
Larghezza dell'apertura	122 mm

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
---------------------	------------------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	3000 V
------------------------------------	--------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-40 - 40 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-40 - 40 °C

Connessione

Sezione conduttore flessibile	1.5 - 6 mm ²
Sezione conduttore rigido	1.5 - 6 mm ²

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP10
---	------

Corrente

Corrente massima primario	3000 A
Intensità massima del secondario	5 A

