

ST314

Trasformatore Di Sicurezza 230 V - 12 - 24 V Ac 40 Va 4 M. Din

Proprietà tecniche

Condizioni di impiego

Tensione d'uscita	12 - 24 V
Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
Tensione di isolamento nominale Ui	4000 V

Potenza

Potenza assorbita VA	40 VA
----------------------	-------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-20 - 35 °C
-------------------------	-------------

Connessione

Sezione conduttore flessibile	4 mm ²
Sezione conduttore rigido	6 mm ²

Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Guida DIN
--------------	-----------

Numero di moduli

Numero di moduli	4
------------------	---

Serie

Altezza	85 mm
Larghezza	70 mm
Profondità	58 mm

Protezione

Grado di protezione IP	IP20
Protezione termica	Sì

Equipaggiamento

Protetto contro i cortocircuiti	Sì
Interruttore di accensione/spengimento	No