



SU212



## SUONERIA MODULARE 8 - 12V 1M

### Proprietà tecniche

#### Corrente

Corrente nominale	0,33 A
-------------------	--------

#### Serie

Altezza	80 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	65 mm

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - 40 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-25 - 60 °C

#### Connessione

Sezione conduttore flessibile	4 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido	6 mm <sup>2</sup>

#### Potenza

Potenza dissipata totale	5 W
Potenza assorbita VA	5 VA

#### Equipaggiamento

Livello di rumorosità	85
-----------------------	----