



SU214



RONZATORE MODULARE 8 - 12V 1M

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente nominale	0,33 A
-------------------	--------

Serie

Altezza	80 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	65 mm

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - 40 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-25 - 60 °C

Connessione

Sezione conduttore flessibile	4 mm ²
Sezione conduttore rigido	6 mm ²

Potenza

Potenza dissipata totale	4 W
Potenza assorbita VA	4 VA

Equipaggiamento

Livello di rumorosità	78
-----------------------	----