



SU215



RONZATORE MODULARE 230-240V 1M

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente nominale 0,03 A

Serie

Altezza 80 mm

Larghezza 18 mm

Profondità 65 mm

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -10 - 40 °C

Temperatura di magazzino/trasporto -25 - 60 °C

Connessione

Sezione conduttore flessibile 4 mm²

Sezione conduttore rigido 6 mm²

Potenza

Potenza dissipata totale 6,50 W

Potenza assorbita VA 6,50 VA

Equipaggiamento

Livello di rumorosità 78