




SVN332



### 1 Pulsante Non Luminoso A Ritenuta 16 A 250 V Ac 2 Na 1 M. Din

#### Proprietà tecniche

##### Equipaggiamento

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Numero di contatti INV      | 0  |
| Numero di contatti NC       | 0  |
| Numero di contatti NA       | 2  |
| Con lampada di segnalazione | No |

##### Corrente

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Corrente di contatto momentanea | 16 A |
|---------------------------------|------|

##### Numero di moduli

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 1 |
|------------------|---|

##### Serie

|            |          |
|------------|----------|
| Altezza    | 83 mm    |
| Larghezza  | 17,50 mm |
| Profondità | 66 mm    |