



TJA470

MODULO SERVER EXPERT DOMOVEA KNX TP-IP IOT +EASY 24VDC 6M

Proprietà tecniche

Equipaggiamento

Web server	Sì
Numero di canali	1

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	24 - 24 V
Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V
Tipo di tensione di alimentazione	DC; c.c.; corrente continua

Connettività

Tipo di interfaccia sistema bus/gateway multimediale	Interfaccia multipla
--	----------------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED	Sì
----------------------	----

Serie

Numero di unità in larghezza	6
------------------------------	---

Testo

Codifica	Gestione di 4 profili utente configurabili
----------	--

Etichettatura	Campo di scrittura grosso
---------------	---------------------------

Funzione	Collegamento locale e remoto della postazione esterna con dispositivi finali IP, come smartphone, tablet e PC
----------	---

Tipo di connessione	Con terminali QuickConnect
---------------------	----------------------------