



TJA470  
**IK04 IP20**

**MODULO SERVER EXPERT DOMOVEA KNX TP-IP IOT +EASY 24VDC 6M**

**Proprietà tecniche**

**Numero di moduli**

Numero di moduli 6

**Equipaggiamento**

Web server Sì

Numero di canali 1

**Condizioni di impiego**

Tensione d'esercizio 24 - 24 V

Tensione d'esercizio tramite cavo bus 21 - 32 V

Tipo di tensione di alimentazione DC; c.c.; corrente continua

**Connettività**

Tipo di interfaccia sistema bus/gateway multimediale Interfaccia multipla

**Protezione**

Grado di protezione IP IP20

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

**Controlli e indicatori**

Con indicatore a LED Sì

**Testo**

Codifica Gestione di 4 profili utente configurabili

Etichettatura Campo di scrittura grosso

Funzione Collegamento locale e remoto della postazione esterna con dispositivi finali IP, come smartphone, tablet e PC

Tipo di connessione Con terminali QuickConnect