



TJA670



MODULO SERVER BASIC DOMOVEA KNX TP-IP IOT +EASY 24VDC 6M

Proprietà tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli 6

Equipaggiamento

Web server Sì

Numero di canali 1

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio 24 - 24 V

Tensione d'esercizio tramite cavo bus 21 - 32 V

Tipo di tensione di alimentazione DC; c.c.; corrente continua

Connettività

Tipo di interfaccia sistema bus/gateway multimediale Interfaccia multipla

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata ETS, easy

Protezione

Grado di protezione IP IP20

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED Sì

Serie

Larghezza 105 mm

Profondità 65 mm

Testo

Codifica Gestione di 4 profili utente configurabili

Condizioni di impiego Alimentazione via PoE o 24 V DC

Etichettatura Con campo di scrittura

Tipo di connessione Con terminali QuickConnect

Tipo di montaggio Per installazione nel quadro di distribuzione