



TJA670



MODULO SERVER BASIC DOMOVEA KNX TP-IP IOT +EASY 24VDC 6M

Proprietà tecniche

Equipaggiamento

Web server	Sì
Numero di canali	1

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	24 - 24 V
Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V
Tipo di tensione di alimentazione	DC; c.c.; corrente continua

Connettività

Tipo di interfaccia sistema bus/gateway multimediale	Interfaccia multipla
--	----------------------

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS, easy
---------------------------------------	-----------

Protezione

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED	Sì
----------------------	----

Serie

Larghezza	105 mm
Profondità	65 mm
Numero di unità in larghezza	6

Testo

Codifica	Gestione di 4 profili utente configurabili
Condizioni di impiego	Alimentazione via PoE o 24 V DC
Etichettatura	Con campo di scrittura
Tipo di connessione	Con terminali QuickConnect
Tipo di montaggio	Per installazione nel quadro di distribuzione