



TRC270D



Modulo Presa Di Corrente Schuko Radio KNX Quicklink - 1 Out - 16A 230V Ac

Proprietà tecniche

Connettività

Protocollo radio	Radio KNX
Categoria ricevitore	2
Con sistema bus KNX	No
Con sistema bus radio KNX	Sì

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS, easy, quicklink
---------------------------------------	----------------------

Serie

Profondità	77 mm
Profondità di installazione	40 mm

Materiali

Colore	Bianco
--------	--------

Equipaggiamento

Con interruttore per commutazione manuale	Sì
Radiofrequenza bidirezionale	Sì

Corrente

Corrente nominale	16 A
Corrente di commutazione	16 A

Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
Radiofrequenza di ricezione	868,30 - 868,30 MHz

Potenza

Potenza d'uscita	3680 W
------------------	--------

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	230 - 230 V
----------------------	-------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP30
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	0 - 45 °C
-------------------------	-----------

Testo

Funzione

Funzioni supplementari semplici: +6 scenari,
Funzione ripetitore per aumentare la portata radio,
Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)