



TRC270D



IP30

## Modulo Presa Di Corrente Schuko Radio KNX Quicklink - 1 Out - 16A 230V Ac

### Proprietà tecniche

#### Connettività

Protocollo radio	Radio KNX
Categoria ricevitore	2
Con sistema bus KNX	No
Con sistema bus radio KNX	Sì

#### Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS, easy, quicklink
---------------------------------------	----------------------

#### Serie

Profondità	77 mm
Profondità di installazione	40 mm

#### Materiali

Colore	Bianco
--------	--------

#### Equipaggiamento

Con interruttore per commutazione manuale	Sì
Radiofrequenza bidirezionale	Sì

#### Corrente

Corrente nominale	16 A
Corrente di commutazione	16 A

#### Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
Radiofrequenza di ricezione	868,30 - 868,30 MHz

#### Potenza

Potenza d'uscita	3680 W
------------------	--------

#### Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	230 - 230 V
----------------------	-------------

#### Protezione

Grado di protezione IP	IP30
------------------------	------

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	0 - 45 °C
-------------------------	-----------

#### Testo

Funzione

Funzioni supplementari semplici: +6 scenari,  
Funzione ripetitore per aumentare la portata radio,  
Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)