



TRE202



**Modulo Uscita On/Off Radio KNX Quicklink - 2 Out 16A 230V Ac - Esterno Ip55**

**Proprietà tecniche**

**Connettività**

Protocollo radio	Radio KNX
Categoria ricevitore	2
Con sistema bus KNX	No
Con sistema bus radio KNX	Sì

**Impostazioni**

Modalità di configurazione supportata	ETS, easy
---------------------------------------	-----------

**Serie**

Profondità di installazione	40 mm
-----------------------------	-------

**Materiali**

Colore	Bianco
--------	--------

**Equipaggiamento**

Con interruttore per commutazione manuale	No
Radiofrequenza bidirezionale	Sì

**Corrente**

Corrente nominale	10 A
Corrente di commutazione	10 A

**Frequenza**

Frequenza	50 - 50 Hz
Radiofrequenza di ricezione	868,30 - 868,30 MHz

**Potenza**

Potenza d'uscita	2300 W
------------------	--------

**Condizioni di impiego**

Tensione d'esercizio	230 - 230 V
Tensione di alimentazione del sistema	230 V AC

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
---	------

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-10 - 55 °C
-------------------------	-------------

**Testo**

Funzione

Funzioni supplementari semplici: +6 scenari,  
Funzione ripetitore per aumentare la portata radio,  
Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)

Tipo di connessione

Con morsetti a sollevamento a vite