



TRE202



Modulo Uscita On/Off Radio KNX Quicklink - 2 Out 16A 230V Ac - Esterno Ip55

Proprietà tecniche

Connettività

Protocollo radio	Radio KNX
Categoria ricevitore	2
Con sistema bus KNX	No
Con sistema bus radio KNX	Sì

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS, easy
---------------------------------------	-----------

Serie

Profondità di installazione	40 mm
-----------------------------	-------

Materiali

Colore	Bianco
--------	--------

Equipaggiamento

Con interruttore per commutazione manuale	No
Radiofrequenza bidirezionale	Sì

Corrente

Corrente nominale	10 A
Corrente di commutazione	10 A

Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
Radiofrequenza di ricezione	868,30 - 868,30 MHz

Potenza

Potenza d'uscita	2300 W
------------------	--------

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	230 - 230 V
Tensione di alimentazione del sistema	230 V AC

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
-----------------------------------------	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - 55 °C
-------------------------	-------------

Testo

Funzione

Funzioni supplementari semplici: +6 scenari,
Funzione ripetitore per aumentare la portata radio,
Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)

Tipo di connessione

Con morsetti a sollevamento a vite