



TRE301



IP55



1 Pulsante Radio KNX - 1 In - Batteria - Ip55 Remotabile - Parete

Proprietà tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a parete

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -10 - 55 °C

Frequenza

Frequenza di trasmissione radio 868,30 MHz

Connettività

Categoria ricevitore 2

Protocollo radio Radio KNX

Funzioni

Con termostato per ambienti No

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio 3 - 3 V

Serie

Profondità delle scatole da incasso 25 mm

Altezza 76 mm

Larghezza 49 mm

Materiali

Colore Bianco

Codice RAL 9010

Materiale Plastica

finitura superficiale Lucido, Opaco

Acessori

Con campo per l'etichetta No

Testo

Funzione

Funzioni supplementari semplici: +6 scenari, modalità di esercizio on/off, 1 comando pulsanti su/giù, Memorizzazione semplice della configurazione di un apparecchio master, Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)

Tipo di montaggio

Per il fissaggio tramite viti o il montaggio con supporto incollabile, Per installazione verticale e orizzontale