



TRE302



**2 Pulsanti Radio KNX - 2 In - Batteria - Ip55 Remotabile - Parete**

**Proprietà tecniche**

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a parete

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -10 - 55 °C

**Frequenza**

Frequenza di trasmissione radio 868,30 MHz

**Connettività**

Categoria ricevitore 2

Protocollo radio Radio KNX

**Funzioni**

Con termostato per ambienti No

**Condizioni di impiego**

Tensione d'esercizio 3 - 3 V

**Serie**

Profondità delle scatole da incasso 25 mm

Altezza 76 mm

Larghezza 49 mm

**Materiali**

Colore Bianco

Codice RAL 9010

Materiale Plastica

finitura superficiale Lucido, Opaco

**Acessori**

Con campo per l'etichetta No

**Testo**

Funzione Funzioni supplementari semplici: +6 scenari, modalità di esercizio on/off, 1 comando pulsanti su/giù, Memorizzazione semplice della configurazione di un apparecchio master, Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)

Tipo di montaggio Per il fissaggio tramite viti o il montaggio con supporto incollabile, Per installazione verticale e orizzontale