



TRM600



IP20

micromod. RF KNX Quicklink inc. x luce scala e passo-passo alim.230V AC - 2 fili

Proprietà tecniche

Connettività

Protocollo radio	Radio KNX
Categoria ricevitore	2
Con sistema bus KNX	No
Con sistema bus radio KNX	Sì

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS, easy
---------------------------------------	-----------

Serie

Profondità	18 mm
Profondità di installazione	20 mm

Materiali

Colore	Grigio chiaro
--------	---------------

Equipaggiamento

Con interruttore per commutazione manuale	Sì
Radiofrequenza bidirezionale	Sì

Corrente

Corrente nominale	0,50 A
-------------------	--------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
Radiofrequenza di ricezione	868,30 - 868,30 MHz

Potenza

Potenza d'uscita	115 W
------------------	-------

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	230 - 230 V
Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
Tensione di alimentazione del sistema	230 V AC

Protezione

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-15 - 45 °C
-------------------------	-------------

Testo

Funzione	Solo funzione di impulso, Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite
Tipo di montaggio	Per incasso dietro inserti da incasso
