



TRM690G



**micromod. RF KNX Quicklink incasso 2 In + 1 Out 200 W AC1 alim. 230V AC - 2 fili**

### Proprietà tecniche

#### Connettività

Protocollo radio	Radio KNX
Categoria ricevitore	2
Con sistema bus KNX	No
Con sistema bus radio KNX	Sì

#### Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS, easy, quicklink
---------------------------------------	----------------------

#### Serie

Profondità	18 mm
Profondità di installazione	40 mm

#### Materiali

Colore	Grigio chiaro
--------	---------------

#### Equipaggiamento

Con interruttore per commutazione manuale	Sì
Radiofrequenza bidirezionale	Sì

#### Corrente

Corrente nominale	0,85 A
-------------------	--------

#### Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
Radiofrequenza di ricezione	868,30 - 868,30 MHz

#### Potenza

Potenza d'uscita	200 W
------------------	-------

#### Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	230 - 230 V
Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
Tensione di alimentazione del sistema	230 V AC

#### Protezione

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-15 - 45 °C
-------------------------	-------------

**Testo**

---

Funzione	Funzioni supplementari semplici: +6 scenari, Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite
Tipo di montaggio	Per incasso dietro inserti da incasso

---