



TRM702A



Modulo KNX RF 2 In Batteria Quicklink

Proprietà tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata ETS, easy, quicklink

Corrente

Numero di circuiti di ingresso 2

Connettività

Con sistema bus radio KNX Sì

Equipaggiamento

Tensione esterna necessaria No

Radiofrequenza bidirezionale Sì

Con batterie Sì

Con controllo HVAC No

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Illuminazione

Controllo LED No

Materiali

Materiale Plastica

Colore Grigio chiaro

Codice RAL 7035

Protezione

Grado di protezione IP IP30

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -10 - 50 °C

Condizioni di impiego

Tensione d'ingresso 3 - 3 V

Tipo di tensione di alimentazione DC; c.c.; corrente continua

Tensione di alimentazione del sistema 3 V