




TU404



Telecomando Radio KNX - 4 Ingressi

Proprietà tecniche

Frequenza

Frequenza di trasmissione 868 - 868 MHz

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio 6 - 6 V

Connettività

Protocollo radio Radio KNX

Categoria ricevitore 2

Controlli e indicatori

Numero di tasti 4

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP50

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -10 - 45 °C

Serie

Altezza 83 mm

Larghezza 46,5 mm

Profondità 15,80 mm

Equipaggiamento

Con batterie Sì

Batteria

Durata della batteria 5 anni

Testo

Funzione

Funzioni supplementari semplici: +6 scenari, modalità di esercizio on/off, 1 comando pulsanti su/giù, Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)