



TU404



**IP50** 



## Telecomando Radio KNX - 4 Ingressi

### Proprietà tecniche

#### Frequenza

Frequenza di trasmissione 868 - 868 MHz

#### Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio 6 - 6 V

#### Connettività

Protocollo radio Radio KNX

Categoria ricevitore 2

#### Controlli e indicatori

Numero di tasti 4

#### Protezione

Grado di protezione IP IP50

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -10 - 45 °C

#### Serie

Altezza 83 mm

Larghezza 46,5 mm

Profondità 15,80 mm

#### Equipaggiamento

Con batterie Sì

#### Batteria

Durata della batteria 5 anni

#### Testo

Funzione

Funzioni supplementari semplici: +6 scenari, modalità di esercizio on/off, 1 comando pulsanti su/giù, Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)