



TU406



Telecomando Radio KNX - 6 Ingressi

Proprietà tecniche

Frequenza

Frequenza di trasmissione 868 - 868 MHz

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio 6 - 6 V

Connettività

Protocollo radio Radio KNX

Categoria ricevitore 2

Controlli e indicatori

Numero di tasti 6

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP30

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio 0 - 45 °C

Materiali

Colore Bianco polare

Serie

Altezza 133,6 mm

Larghezza 50,2 mm

Profondità 16 mm

Equipaggiamento

Con batterie Sì

Batteria

Durata della batteria 5 anni

Testo

Funzione Funzioni supplementari semplici: +6 scenari, modalità di esercizio on/off, 1 comando pulsanti su/giù, Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)