




TU418



**IP30**



## Telecomando Radio KNX - 18 Ingressi

### Proprietà tecniche

#### Frequenza

Frequenza di trasmissione 868 - 868 MHz

#### Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio 6 - 6 V

#### Connettività

Protocollo radio Radio KNX

Categoria ricevitore 2

#### Controlli e indicatori

Numero di tasti 7

#### Protezione

Grado di protezione IP IP30

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio 0 - 45 °C

#### Serie

Altezza 134 mm

Larghezza 50,2 mm

Profondità 16 mm

#### Equipaggiamento

Con batterie Sì

#### Batteria

Durata della batteria 5 anni

#### Testo

Funzione Funzioni supplementari semplici: +6 scenari, modalità di esercizio on/off, 1 comando pulsanti su/giù, Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)

Illuminazione Con illuminazione del campo di scrittura in base al movimento e all'azionamento