



TXA112



MODULO KNX ALIMENTATORE 30Vdc 640mA 4M

Proprietà tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli	4
------------------	---

Connettività

Con sistema bus radio KNX	No
Tipo di connettore	QuickConnect

Corrente

Corrente d'uscita	640 mA
-------------------	--------

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	230 - 230 V
Tensione d'uscita	28 - 32 V

Connessione

Sezione conduttore flessibile	0.75 - 2.5 mm ²
Sezione conduttore rigido	0.75 - 2.5 mm ²

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Testo

Fusibile	Con protezione contro il cortocircuito e i sovraccarichi
Derivazione	Deve essere collegato il conduttore di terra
Tipo di connessione	Con terminali QuickConnect