



TXA112



## MODULO KNX ALIMENTATORE 30Vdc 640mA 4M

### Proprietà tecniche

#### Numero di moduli

Numero di moduli	4
------------------	---

#### Connettività

Con sistema bus radio KNX	No
Tipo di connettore	QuickConnect

#### Corrente

Corrente d'uscita	640 mA
-------------------	--------

#### Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	230 - 230 V
Tensione d'uscita	28 - 32 V

#### Connessione

Sezione conduttore flessibile	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

#### Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Testo

Fusibile	Con protezione contro il cortocircuito e i sovraccarichi
Derivazione	Deve essere collegato il conduttore di terra
Tipo di connessione	Con terminali QuickConnect