



ALIMENT. BUS KNX DOPPIO 2 X 320MA 4M

Proprietà tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli 4

Connettività

Con sistema bus radio KNX No

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio 230 - 230 V

Tensione d'uscita 28 - 32 V

Connessione

Sezione conduttore flessibile 0.75 - 2.5 mm²

Sezione conduttore rigido 0.75 - 2.5 mm²

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Testo

Fusibile Con protezione contro il cortocircuito e i sovraccarichi

Derivazione Deve essere collegato il conduttore di terra

Tipo di connessione Con terminali QuickConnect

TXA116

