



TXA310



Modulo Ingresso On/Off Bus KNX - 10 In 230 V Ac - 6 Moduli Din

Proprietà tecniche

Architettura

Sistema bus EIB

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata ETS, easy

Corrente

Numero di circuiti di ingresso 10

Connettività

Con sistema bus radio KNX No

Equipaggiamento

Tensione esterna necessaria No

Radiofrequenza bidirezionale No

Con batterie No

Con controllo HVAC No

Installazione, montaggio

Montaggio su Guida DIN

Solo per uso interno

Numero di moduli da 17,5 mm 8

Illuminazione

Controllo LED No

Materiali

Materiale Plastica

Colore Grigio chiaro

Codice RAL 7035

Protezione

Grado di protezione IP IP20

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio 0 - 45 °C

Condizioni di impiego

Tensione d'ingresso 230 - 230 V

Tensione d'esercizio tramite cavo bus 21 - 32 V

Tipo di tensione di alimentazione AC