



## Modulo TP KNX easy 6 Out 16A AC1 230V C-Load 4M

### Proprietà tecniche

#### Connettività

Con sistema bus KNX	Sì
Con sistema bus radio KNX	No

#### Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS, easy
---------------------------------------	-----------

#### Serie

Numero di unità in larghezza	4
------------------------------	---

#### Materiali

Colore	Grigio
--------	--------

#### Equipaggiamento

Con interruttore per commutazione manuale	Sì
Radiofrequenza bidirezionale	No

#### Corrente

Corrente nominale	16 A
Corrente assorbita dal cavo bus a riposo	3 mA

#### Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Potenza

Potenza d'uscita	2300 W
------------------	--------

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
Tensione di alimentazione del sistema	30 V DC tramite bus

#### Protezione

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

#### Testo

Funzione	Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, pioggia, allarme, Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle, Con funzione parasole
Tipo di connessione	Con terminali QuickConnect

TXA606D

