




TXA624D



MODULO VENEZIANE BUS KNX - 4 OUT 6A DC1 24V DC - 4 MOD.DIN

Proprietà tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata ETS, easy

Connettività

Con sistema bus radio KNX No

Installazione, montaggio

Montaggio su Guida DIN

Equipaggiamento

Con interruttore per commutazione manuale Sì

Materiali

Colore Grigio chiaro

Corrente

Corrente nominale 6 A

Max. corrente di commutazione 6 A

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio tramite cavo bus 21 - 32 V

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Connessione

Sezione conduttore flessibile 0.75 - 2.5 mm²

Sezione conduttore rigido 0.75 - 2.5 mm²

Numero di moduli

Numero di moduli 4

Testo

Funzione Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, pioggia, allarme, Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle, Con funzione parasole

Tipo di connessione Con terminali QuickConnect