



TXB304



**Modulo ingresso on/off bus KNX- 4 IN liberi da potenziale - incasso**

**Proprietà tecniche**

**Architettura**

Sistema bus EIB

**Impostazioni**

Modalità di configurazione supportata ETS, easy

**Corrente**

Numero di circuiti di ingresso 4

**Connettività**

Con sistema bus radio KNX No

**Equipaggiamento**

Tensione esterna necessaria No

Radiofrequenza bidirezionale No

Con batterie No

Con controllo HVAC No

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a incasso

**Illuminazione**

Controllo LED No

**Materiali**

Materiale Plastica

Colore Grigio chiaro

Codice RAL 7035

**Protezione**

Grado di protezione IP IP30

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio 0 - 45 °C

**Condizioni di impiego**

Tensione d'ingresso 5 - 5 V

Tensione d'esercizio tramite cavo bus 21 - 32 V

Tipo di tensione di alimentazione DC; c.c.; corrente continua

Tensione di alimentazione del sistema 30 V DC tramite bus