



TXB322



Modulo Ingr. On/Off Bus KNX - 2 In Liberi Da Potenziale + 2 Out X Led - Incasso

Proprietà tecniche

Architettura

Sistema bus EIB

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata ETS, easy

Corrente

Numero di circuiti di ingresso 2

Connettività

Con sistema bus radio KNX No

Equipaggiamento

Tensione esterna necessaria Sì

Radiofrequenza bidirezionale No

Con batterie No

Con controllo HVAC No

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Illuminazione

Controllo LED Sì

Materiali

Materiale Poliammide (PA)

Colore Grigio chiaro

Codice RAL 7035

Protezione

Grado di protezione IP IP20

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio 0 - 45 °C

Condizioni di impiego

Tensione d'ingresso 5 - 5 V

Tensione d'esercizio tramite cavo bus 21 - 32 V

Tipo di tensione di alimentazione DC; c.c.; corrente continua

Tensione di alimentazione del sistema 30 V DC tramite bus