

## Modulo TP KNX easy 1 Out 10A 230V AC1 Incasso

## Proprietà tecniche

	ett	

Connettività	
Con sistema bus KNX	SÌ
Con sistema bus radio KNX	No
Impostazioni	
Modalità di configurazione supportata	ETS, easy
Serie	
Altezza	44 mm
Larghezza	43 mm
Profondità	22 mm
Materiali	
Colore	Grigio chiaro
Equipaggiamento	
Con interruttore per commutazione manuale	SÌ
Radiofrequenza bidirezionale	No
Corrente	
Corrente nominale	10 A
Consumo di corrente del bus durante l'inat- tività	5 mA
Frequenza	
Frequenza	50 - 60 Hz
Potenza	
Alimentazione lampada a incandescenza 230 V	600 - 600 W
Potenza d'uscita	600 W
Lampada a incandescenza/alogena da 230 V	600 W
Condizioni di impiego	
Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
Tensione di alimentazione del sistema	30 V DC tramite bus
Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V
Protezione	
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20

Condizioni d'uso	
Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
Testo	
Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Connessione	
Sezione conduttore rigido	0.5 - 2.5 mm²
Sezione conduttore flessibile	0.5 - 2.5 mm²