



TXB692F



Modulo TP KNX easy Ven. 2 Out 6A + 2 In AC1 Incas

Proprietà tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata ETS, easy

Connettività

Con sistema bus radio KNX No

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Equipaggiamento

Con interruttore per commutazione manuale Sì

Materiali

Colore Grigio chiaro

Corrente

Corrente nominale 6 A

Max. corrente di commutazione 6 A

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio tramite cavo bus 21 - 32 V

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Connessione

Sezione conduttore flessibile 0.75 - 2.5 mm²

Sezione conduttore rigido 0.75 - 2.5 mm²

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Testo

Funzione Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, pioggia, allarme, Funzioni ingresso binario: Commutazione, regolazione della luce, veneziane, invio valore, scenario, priorità, temporizzatore, Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle

Tipo di connessione Con morsetti a vite