




TXM632C



easy

## Modulo TP KNX easy Veneziane 12 Out 4A AC1 230V 1

### Proprietà tecniche

#### Impostazioni

Modalità di configurazione supportata ETS, easy

#### Connettività

Con sistema bus radio KNX No

#### Installazione, montaggio

Montaggio su Guida DIN

#### Equipaggiamento

Con interruttore per commutazione manuale Sì

#### Materiali

Colore Grigio chiaro

#### Corrente

Corrente nominale 4 A

Max. corrente di commutazione 4 A

#### Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio tramite cavo bus 21 - 32 V

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

#### Connessione

Sezione conduttore flessibile 0.5 - 6 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore rigido 0.5 - 6 mm<sup>2</sup>

#### Numero di moduli

Numero di moduli 10

#### Testo

Funzione Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, pioggia, allarme, Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle, Con funzione parasole

Tipo di connessione Con morsetti a vite