




TYA604A



## MOD TP PLUS 4 OUT 4A - AC1 230V - 4M

### Proprietà tecniche

#### Connettività

Con sistema bus KNX	Sì
Con sistema bus radio KNX	No

#### Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS
---------------------------------------	-----

#### Serie

Profondità	65 mm
------------	-------

#### Materiali

Colore	Grigio chiaro
--------	---------------

#### Equipaggiamento

Con interruttore per commutazione manuale	Sì
Radiofrequenza bidirezionale	No

#### Corrente

Corrente nominale	4 A
Corrente assorbita dal cavo bus a riposo	3 mA

#### Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Potenza

Alimentazione lampada a incandescenza 230 V	800 - 800 W
Potenza d'uscita	800 W

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
Tensione di alimentazione del sistema	30 V DC tramite bus

#### Protezione

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

#### Testo

Funzione	Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, pioggia, allarme, Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle, Con funzione parasole
----------	---

