



**MOD TP PLUS 4 OUT 4A - AC1 230V - 4M**

**Proprietà tecniche**

**Connettività**

Con sistema bus KNX	Sì
Con sistema bus radio KNX	No

**Impostazioni**

Modalità di configurazione supportata	ETS
---------------------------------------	-----

**Serie**

Profondità	65 mm
Numero di unità in larghezza	4

**Materiali**

Colore	Grigio chiaro
--------	---------------

**Equipaggiamento**

Con interruttore per commutazione manuale	Sì
Radiofrequenza bidirezionale	No

**Corrente**

Corrente nominale	4 A
Corrente assorbita dal cavo bus a riposo	3 mA

**Frequenza**

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Potenza**

Alimentazione lampada a incandescenza 230 V	800 - 800 W
Potenza d'uscita	800 W

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
Tensione di alimentazione del sistema	30 V DC tramite bus

**Protezione**

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

**Testo**

TYA604A



Funzione

Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, pioggia,  
allarme, Con funzione di posizionamento per  
veneziane e lamelle, Con funzione parasole

Tipo di connessione

Con terminali QuickConnect