




TYA604C



## MOD TP PLUS 4 OUT 16A - AC1 230V - 4M

### Proprietà tecniche

#### Connettività

Con sistema bus KNX	Sì
Con sistema bus radio KNX	No

#### Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS
---------------------------------------	-----

#### Serie

Profondità	65 mm
Numero di unità in larghezza	4

#### Materiali

Colore	Grigio chiaro
--------	---------------

#### Equipaggiamento

Con interruttore per commutazione manuale	Sì
Radiofrequenza bidirezionale	No

#### Corrente

Corrente nominale	16 A
Consumo di corrente del bus durante l'inattività	3 mA

#### Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Potenza

Alimentazione lampada a incandescenza 230 V	2300 - 2300 W
Potenza d'uscita	2300 W

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
Tensione di alimentazione del sistema	30 V DC tramite bus

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

#### Testo

Funzione

Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, pioggia,  
allarme, Con funzione di posizionamento per  
veneziane e lamelle, Con funzione parasole

Tipo di connessione

Con terminali QuickConnect