



TYA606B



MOD TP PLUS 6 OUT 10A - AC1 230V - 4M

Proprietà tecniche

Connettività

Con sistema bus KNX	Sì
Con sistema bus radio KNX	No

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS
---------------------------------------	-----

Serie

Numero di unità in larghezza	4
------------------------------	---

Materiali

Colore	Grigio chiaro
--------	---------------

Equipaggiamento

Con interruttore per commutazione manuale	Sì
Radiofrequenza bidirezionale	No

Corrente

Corrente nominale	10 A
Corrente assorbita dal cavo bus a riposo	3 mA

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Potenza

Alimentazione lampada a incandescenza 230 V	1200 - 1200 W
Potenza d'uscita	1200 W

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
Tensione di alimentazione del sistema	30 V DC tramite bus

Protezione

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Testo

Funzione	Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, pioggia, allarme, Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle, Con funzione parasole
----------	---

