


TYA610D



quickconnect

MOD TP PLUS 10 OUT 16A AC1 230V CLOAD 6M

Proprietà tecniche

Connettività

Con sistema bus KNX	Sì
Con sistema bus radio KNX	No

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS
---------------------------------------	-----

Serie

Profondità	65 mm
Numero di unità in larghezza	6

Materiali

Colore	Grigio chiaro
--------	---------------

Equipaggiamento

Con interruttore per commutazione manuale	Sì
Radiofrequenza bidirezionale	No

Corrente

Corrente nominale	16 A
Consumo di corrente del bus durante l'inattività	8 mA

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Potenza

Alimentazione lampada a incandescenza 230 V	2300 - 2300 W
Potenza d'uscita	2300 W

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
Tensione di alimentazione del sistema	30 V DC tramite bus

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Testo

Funzione

Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, pioggia,
allarme, Con funzione di posizionamento per
veneziane e lamelle, Con funzione parasole

Tipo di connessione

Con terminali QuickConnect