


TYA624B



MOD TP PLUS TAPP 4 OUT 6A DC1 24VCC 4M

Proprietà tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata ETS

Connettività

Con sistema bus radio KNX No

Installazione, montaggio

Montaggio su Guida DIN

Equipaggiamento

Con interruttore per commutazione manuale Sì

Materiali

Colore Grigio chiaro

Corrente

Corrente nominale 6 A

Max. corrente di commutazione 6 A

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio tramite cavo bus 21 - 32 V

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Connessione

Sezione conduttore flessibile 0.75 - 2.5 mm²

Sezione conduttore rigido 0.75 - 2.5 mm²

Numero di moduli

Numero di moduli 4

Testo

Funzione Con funzione di posizionamento per la regolazione delle tende o tapparelle elettriche, Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, pioggia, allarme, Con funzione parasole

Tipo di connessione Con terminali QuickConnect