



TYB601B



**Modulo TP plus 1 OUT 10A 230V AC1 incasso**

**Proprietà tecniche**

**Connettività**

Con sistema bus KNX	Sì
Con sistema bus radio KNX	No

**Impostazioni**

Modalità di configurazione supportata	ETS
---------------------------------------	-----

**Serie**

Profondità	22 mm
Profondità di installazione	40 mm

**Materiali**

Colore	Grigio chiaro
--------	---------------

**Equipaggiamento**

Con interruttore per commutazione manuale	Sì
Radiofrequenza bidirezionale	No

**Corrente**

Corrente nominale	10 A
Corrente assorbita dal cavo bus a riposo	5 mA

**Frequenza**

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Potenza**

Alimentazione lampada a incandescenza 230 V	600 - 600 W
Potenza d'uscita	500 W

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
Tensione di alimentazione del sistema	30 V DC tramite bus

**Protezione**

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

**Testo**

Tipo di connessione	Con morsetti a vite
---------------------	---------------------

